

# Machine Laser Co2 Fractionné Pour Le Traitement De La Peau

Numéro d'article: BL-307



## Introduction

Machine laser fractionnée CO2 pour le resurfaçage de la peau, l'élimination des cicatrices et l'anti-âge. Puissance de 40W/60W, modes réglables et temps d'arrêt minimal. Approuvé par la FDA pour des traitements sûrs.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                           | Spécification                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mode normal</b>                  |                                                                           |
| Longueur d'onde                     | 10,6 µm, laser à infrarouge lointain                                      |
| Puissance                           | 40W (ou 60W)                                                              |
| Modes de sortie                     | Continu, Superpulse, Fractionnel                                          |
| Refroidissement                     | Refroidissement par air                                                   |
| <b>Mode fractionné</b>              |                                                                           |
| Graphiques de numérisation          | 7, Carré, Rectangle, Rond ou Graphique personnalisé                       |
| État de fonctionnement              | Mode hyperpulsé                                                           |
| Intervalle d'impulsion              | 1ms-5000ms, 1ms à chaque étape                                            |
| Diamètre du point focal             | ≤0.2mm                                                                    |
| Largeur d'impulsion                 | 0,1ms-10ms, 0,1ms à chaque étape                                          |
| Modes de fonctionnement             | Continu, Superpulse, Charge intermittente                                 |
| Intervalle entre les points         | 0,1 mm-2,6 mm, 0,1 mm à chaque étape                                      |
| Mode de balayage                    | Émission désordonnée, émission dans l'ordre, émission à distance maximale |
| <b>Spécifications techniques</b>    |                                                                           |
| Appareils laser                     | Dispositif laser scellé stimulé par courant continu                       |
| Condenseur de mise au point         | f=100mm                                                                   |
| Taille du jet                       | Réglable de 0,1 mm à 20 mm                                                |
| Dispositif de transport du faisceau | Bras de traitement avec six segments et contrepoids                       |
| Dimensions : 53 cm x 50 cm x 65 cm  | 53cm x 50cm x 65 cm                                                       |
| Poids net                           | 65 kg                                                                     |